

Garant GRIDLINE

**Set de elemente de compartimentare pentru GridLine banc de lucru 5S,  
20×20G, Tip: 1500/5S****Date comandă**

Numărul de comandă	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Element de compartimentare pentru 4 sertare la bancul de lucru 5S. Constă din cutii GridLine easyPick de stocare pentru piese mici și bare perforate de separare cu bare de margine și pereți despărțitori demontabili.

**Adaptat pentru:**

GARANT GridLine banc de lucru 5S Cod 922864 și Cod 922874.

**Livrare:**

25 de cutii GridLine easyPick de stocare pentru piese mici, 6 bare separatoare perforate GridLine, 3 seturi a câte 2 bucăți bară de margine GridLine, 12 pereți despărțitori demontabili GridLine.

**Descriere tehnică**

Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
Unitate de împărțire	1 G = 25 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×20G
Tip produs	Compartimentare sertare

## Accesorii

Pereți despărțitori demontabili,lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951781 125
easyPick Cutie de stocare pentru piese mici,înălțime 50 mm Lățime×adâncime în G / tip 4X4/4	951251 4X4/4
Bare perforate de separare,adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951520 100
Bare perforate de separare,adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951520 125
easyPick Cutie de stocare pentru piese mici,înălțime 50 mm Lățime×adâncime în G / tip 4X4/2	951251 4X4/2
Pereți despărțitori demontabili,lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951751 100
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți,adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951570 100
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți,adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951570 150
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți,adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951570 125
Pereți despărțitori demontabili,lățime 10G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951801 150
Pereți despărțitori demontabili,lățime 4G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951741 125
Bare perforate de separare,adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951520 150