

Mahr**Instrument universal de măsură Multimar, Domeniu de măsurare:
260-615mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428051 260-615
GTIN	4059192024918
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Construcție tubulară stabilă, șlefuită și cromată dur. Două elemente portante ale brațului de măsurare pentru prinderea diferitelor vârfuri de măsurare. Este posibilă extinderea domeniului de măsurare cu 75 mm prin inversarea brațelor de măsurare. Utilizabil cu un ceas comparator sau cu un indicator de precizie cu Ø cozii 8 h 6 mm (livrare fără ceas comparator).

- **Siguranța la măsurare și precizia de re poziționare sunt mari datorită ghidajului cu bile foarte precis.**
- **Mânere de protecție termică**
- **Sensul forței de măsurare poate fi selectat pentru măsurare exterioară și interioară.**
- **Forță de măsurare constantă datorită resortului de presiune, integrat.**
- **Elementul portant mobil se sprijină pe ghidaj cu bile, de precizie, fără joc și fără frecare.**
- **Coloane robuste, șlefuite și cromate dur.**
- **Montaj simplu datorită blocurilor de așezare și de montaj.**

Aplicație:

- **Dimensiuni exterioare și interioare.**
- **Filet exterior și interior.**
- **Margini pentru centrare.**
- **Piese cu praguri înguste, caneluri și canale.**
- **Con exterior și interior.**
- **Dantură exterioară și interioară și multe altele.**

Notă:

Până la un interval de măsurare **2500 mm** cu **tub din fibră de carbon, de construcție ușoară**, la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	260 - 615 mm
Domeniu de măsurare exterioară	230 - 585 mm
Domeniu de măsurare interioară	260 - 615 mm
Domeniu de măsurare	12 mm
Serie	Multimar
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A3
Tip produs	Instrument universal de măsură

Servicii

Calibrare Șubler universal Domeniu de măsurare maxim 600 mm	021400 600
---	------------

Accesorii

Vârf de măsurare exterioară plan Ø 7,5 mm, 1 bucată	428130
Pereche de suporturi de măsurare cu alezaj Tip B	428141 B
Pereche de brațe de măsurare cu alezaj Ø 3,5 mm Cursă maximă 100 mm	428101 100
Pereche de instrumente de măsurare plate pentru măsurare exterioară	428160
Pereche de brațe de măsurare cu alezaj Ø 3,5 mm Cursă maximă 25 mm	428101 25
Pereche de instrumente de măsurare semicilindrice pentru măsurare interioară	428170
Pereche de suporturi de măsurare cu alezaj Tip A	428141 A
Pereche de brațe de măsurare cu alezaj Ø 3,5 mm Cursă maximă 70 mm	428101 70
Pereche de brațe de măsurare cu alezaj Ø 3,5 mm Cursă maximă 35 mm	428101 35
Vârf de măsurare interioară sferic Ø 7,5 mm, 1 bucată	428120

Pereche de opritoare de adâncime pentru brațele de
măsurare

428111