

**Banc de lucru cu 4 sertare și 2 uși batante, Lungime blat de lucru: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	929570 2000
GTIN	4062406130060
Clasa articolului	92W

**Descriere****Execuție:**

- **Blat de lucru 40 mm, rezistent la deformări, din fag încleiat, vopsit incolor cu vopsea UV.**
- **Infrastructură - tablă de oțel sudată.**
- **Sertare din tablă de oțel cu role cu coeficient redus de frecare din Delrin.**
- **Uși din tablă de oțel cu suport din plastic, unghi de deschidere de 180° și balamale cu închidere automată.**
- **Încuietoare cilindrică cu 2 chei.**

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (mijloc) mm: 180; 180; 180

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 180

Înălțimea ușii (stânga) mm: 540

Înălțime ușă (dreapta) mm: 360

**Accesorii opționale:**

Pentru rafturile de depozitare recomandate, consultați Cod 929581.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, părți frontale antracit RAL 7016, **acoperit cu vopsea pulbere, rafturi de depozitare galvanizate.**

**Notă:**

Alte părți frontale posibile: gri deschis RAL 7035, albastru RAL 5005. Nu este posibilă vopsirea specială.

**Descriere tehnică**

Înălțime	850 mm
----------	--------

Greutate	122 kg
Banc de lucru în serie	nu – blatul iese prea mult în afară
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	900 kg
Blat de lucru adâncime	700 mm
Înălțimea ușii (dreapta)	360 mm
Banc de lucru cu posibilitate de închidere centrală	da
Blat de lucru lungime	2000 mm
Lățime structură de bază	1775 mm
Adâncime utilă sertare	520 mm
Înălțimea ușii (stânga)	540 mm
Număr de sertare	4
Adâncime structură de bază	630 mm
Lățime utilă sertare	490 mm
Material masă lucru	Fag Multiplex
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Blat de lucru grosime	40 mm
Grosimea materialului	1,5 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	100 kg
Grosimea plăcii	40 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	90 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Egalizarea înălțimii	20 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Manșon de butuc 225-010-9 fără inserție

914202