

**Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului: 55-03****Date comandă**

Numărul de comandă	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Clasa articolului	08G

Descriere**Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Rezistență medie, se poate folosi ca material pentru fixarea șuruburilor și ca material pentru etanșarea filetelor, până la 200 °C, inclusiv pentru materiale pasive, fără marcare.

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descriere tehnică

Pentru mărimea de filet M până la	M36
-----------------------------------	-----

Denumirea producătorului	55-03
Moment de rupere minim	18 - 23 Nm
Valabilitate de la data producției	12 lună
Joc maxim	0,25 mm
Punct de aprindere	100 °C
Cantitate de umplere	50 ml
recomandat pentru material	Metal
Bază chimică	metacrilat anaerob
Culoarea	albastru
Temperatură de depozitare	20 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	suprafețe uleioase
Intervalul de temperatură	-55 - 200 °C
Forma	lichid
Caracteristici	fără marcare
Caracteristici	tixotrop
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	etanș
Caracteristici	împiedică înțepenia
Rezistența la funcționare conform	1 - 3 h
Rezistența manuală după	10 - 20 min
Vâscozitate dinamică	900 - 1500 mPas
Demontare	cu sculă normală
Clasă de rezistență	rezistență medie
Densitate	1,1 g/cm ³
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

Accesorii

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al producătorului 7061

083391 7061

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al producătorului 7063

083392 7063

Pompă de mână peristaltică cu set de ace de dozare
Recomandată pentru mărimea recipientului 50 ml

083344 50