



Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 250 ml, Denumirea producătorului: 32-18



Date comandă

Numărul de comandă	083314 32-18
GTIN	8029822013083
Clasa articolului	08G

Descriere

Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Rezistență scăzută, demontare ușoară pentru toate metalele, fără marcare.

Notă:

Părțile filetelui se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descriere tehnică

Moment de rupere minim	6 - 10 Nm
------------------------	-----------

Denumirea producătorului	32-18
Pentru mărimea de filet M până la	M12
Joc maxim	0,1 mm
Culoarea	violet
Punct de aprindere	100 °C
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	împiedică înțepenirea
Caracteristici	etanș
Valabilitate de la data producției	12 lună
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru material	Metal
Forma	lichid
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
Cantitate de umplere	250 ml
Temperatură de depozitare	20 °C
Bază chimică	metacrilat anaerob
Pentru mărimea de filet în inch	1/4 inch
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Rezistența manuală după	15 - 20 min
Vâscozitate dinamică	120 - 170 mPas
Demontare	cu sculă normală
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
Densitate	1,1 g/cm ³
Caracteristici nume produs	250 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

Accesorii

083392 7063

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al
producătorului 7063

Pompă de mână peristaltică cu set de ace de dozare
Recomandată pentru mărimea recipientului 50 ml

083344 50

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al
producătorului 7061

083391 7061