


Garant GRIDLINE

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg, 26×24G, Înălțime frontală a sertarului: 150mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 931168 150 |
| GTIN | 4062406132095 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 30×28G Cod 931155.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Înălțimea frontală | 150 mm |
| Înălțimea utilă | 125 mm |
| Greutate | 17 kg |
| Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână |

| | |
|---|--|
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 26×24 |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg |
| Lățimea utilă în G | 26 |
| Adâncimea utilă în G | 24 |
| Domeniu de utilizare | Cărucior de montaj |
| Adâncime utilă | 600 mm |
| Lățime utilă | 650 mm |
| cu deblocare individuală a sertarelor | da |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G |
| Tip produs | Sertar |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Acoperire din PVC pentru setul de mânere 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26 | 951032 26 |
| Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 26 | 951020 26 |
| Set de benzi de etichetare 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26 | 951030 26 |
| Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10 | 951025 10 |