



Geantă de scule „BIG Twin” Elektro, 63 buc., Număr de scule: 63



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 680101 63 |
| GTIN | 4003773084228 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere

Execuție:

Set cuprinzător de scule electrice în geantă de scule de calitate, cu deschidere pe ambele părți.

Conținut:

Clește universal ascuțit, cromat izolat VDE: 1 buc. Cod 701655 Ref. 145

Clește cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE: 1 buc. Cod 713700 Ref. 200

Nivelă cu bulă, pentru electricieni: 1 buc. Cod 467415 Ref. 430

Nivelă de buzunar Electric: 1 buc. Cod 467484 Ref. 70

Cheie fixă dublă „JOKER”: 1 buc. Ref. 10x13 mm

Cheie multifuncțională Twinkey®: 1 buc. Cod 623550

Set de chei tubulare 1/4 inch, 28 buc.: 1 buc. Cod 630295 Ref. S

Șurubelniță Pozidriv, izolată VDE: 1 buc. Ref. 1

Șurubelniță cu cap crestă, izolată VDE: 1 buc. Ref. 3,5 mm

Set de șurubelnițe Kraftform Kompakt VDE, 16 buc.: 1 buc. similară Cod 667260

Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat: 1 buc. Cod 705800 Ref. 180

Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat, izolat VDE: 1 buc. Cod 723500 Ref. 200

Clește cu tăiere laterală, cromat, izolat VDE: 1 buc. Cod 725300 Ref. 160

Sculă de dezizolat universală ErgoStrip®: 1 buc. Cod 728091 Ref. 8-13

Clește de dezizolat până la 10 mm²: 1 buc. Cod 728630 Ref. 10

Clești pentru instalații electrice, izolat VDE: 1 buc. Cod 728787 Ref. 200

Clește de sertizare pentru manșoane de protecție a capetelor de cablu până la 16 mm²: 1 buc.

Daltă pentru electrician: 1 buc. Cod 743000 Ref. 250

Ciocan de lăcătușerie: 1 buc. Ref. 300 g

Cheie tip clește: 1 buc. Cod 813700 Ref. 180

Cuțit fix pentru cablu, izolat VDE: 1 buc. Cod 844410

Notă:

Livrarea se realizează echipat în geantă de scule.

Descriere tehnică

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Cuțit pentru fixat cabluri complet izolat conform VDE | 844410 |
| Sculă de dezizolat universală ErgoStrip® Pentru Ø cablu 8-13 mm | 728091 8-13 |
| Cheie tip clește Lungimea totală 180 mm | 813700 180 |
| Clește pentru instalații electrice izolat VDE Lungimea totală 200 mm | 728787 200 |
| Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat Izolat VDE Lungimea totală 200 mm | 723500 200 |
| Daltă pentru electrician Lungimea totală 250 mm | 743000 250 |
| Nivelă cu bulă, pentru electricieni Lungime 430 mm | 467415 430 |
| Clește universal ascuțit, cromat Izolat VDE Lungimea totală 145 mm | 701655 145 |
| Clește cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE Lungimea totală 200 mm | 713700 200 |
| Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 28 buc. Tip S | 630295 S |
| Nivelă de buzunar Electric Lungime 70 mm | 467484 70 |
| Cheie multifuncțională Twinkey® | 623550 |
| Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat Lungimea totală 180 mm | 705800 180 |
| Clește de dezizolat Pentru secțiunea conductorului 10 mm ² | 728630 10 |
| | 725300 160 |

Clește cu tăiere laterală, cromat izolat VDE Lungimea totală
160 mm
