

**Garant****Tool24 Smartline – sistem de dulapuri inclusiv elemente de compartimentare,  
Tip: S11M****Date comandă**

Numărul de comandă	979001 S11M
GTIN	4062406133801
Clasa articolului	9SA

**Descriere****Execuție:**

Sistem flexibil de eliberare a articolelor pentru depozitarea, eliberarea și gestionarea sculelor de așchiere și montare, a instrumentelor de măsurare, a articolelor de protecția muncii și a numeroase consumabile. Sistemul master poate fi extins și combinat cu alte sisteme de extindere Tool24 din oricare variantă de hardware Tool24. Sistemele sunt adaptate exact nevoilor dumneavoastră cu ajutorul pachetelor software care se comandă separat. Corp și sertare din tablă de oțel de 1 mm. Soclu pentru stivuior din tablă de oțel de 1,75 mm. Placă de așezare din bambus. Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.

**Avantaj:****Hoffmann Group Connected**

Achiziționând acest articol, puneți baza conectării digitale a producției dvs. Creșterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.

**Aplicație:**

Sistem automat de eliberare a mărfurilor pentru depozitarea și gestionarea sculelor și a articolelor din categoria C.

**Conținut:**

Element de compartimentare: 10× Cod 960310 Ref. 4+18; 1× Cod 960330 Ref. 3+14

**Echipare:**

Număr de sertare × înălțimea frontală a sertarului: 1 sertar pentru tehnică  
10×75 mm; 1×150 mm

**Livrare:**

Sistem Master: dulap de distribuire a mărfurilor cu 11 sertare 36×36 E, ecran tactil, cititor de coduri de bare; calculator inclusiv pachet software BASIC și elemente de compartimentare.

**Livrare:**

Ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software BASIC

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu strat de vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Tip	Dulap Master de bază complet
Compartimentare în cadrul unui sertar	36×36 E
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncime	750 mm
Greutate	249 kg
Lățime utilă sertare	612 mm
Suprafață de depozitare	4 m <sup>2</sup>
Adâncime utilă sertare	612 mm
Număr de sertare	11
Lățime	717 mm
Înălțime	1390 mm
Serie	Tool24 Smartline
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 Smartline
Interfață	Hoffmann Group Connected
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem de eliberare a mărfurilor

