


Garant**Coloane de susținere, Înălțime: 962mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928010 962
GTIN	4062406112240
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă robustă de oțel. Suprafață de lucru fără barieră deoarece montajul se face fără guseu. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum și bușe filetate pe partea frontală și pe cea interioară pentru prinderea altor module precum pereți perforați, rafturi etc. Coloane de susținere cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Se livrează câte două.

Adaptat pentru:

Pereți perforați 2 × Cod 928070 resp. Cod 928071.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La utilizarea șinelor media, vă rugăm să comandați și modulul media Cod 928460 Ref. CUT/OUT. Recomandate pentru prinderea consolelor cu brațe de susținere.

Descriere tehnică

Greutate	6 kg
Lățime	40 mm

Adâncime	100 mm
Capacitate portantă maximă	50 kg
Echipare maximă cu panou perforat	2 × Cod 928070 resp. Cod 928071
Înălțime	962 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Coloană de susținere

Accesorii

Bară de distanțare transversală Lungime 1000 mm	928050 1000
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 2000/19	928235 2000/19
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1500/14	928235 1500/14
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DE250V/2	928460 DE250V/2
Consolă cu braț Lungime 1500 mm	928055 1500
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 2000/AB1	928230 2000/AB1
Perete perforat bilateral Recomandat pentru tipul 1500	928071 1500
Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 2000	928140 2000
Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 1000	928443 1000
Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Consolă cu braț de susținere Lungime 1000 mm	928056 1000

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul FR250V/2	928460 FR250V/2
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1500	928145 1500
Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 2000	928130 2000
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2
Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 1000	928211 1000
Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 1000	928140 1000
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 2000/13	928235 2000/13
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Fereastră Recomandat pentru tipul 2000	928090 2000
Braț rotitor Număr de articulații 2	928170 2
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul 1000	928111 1000
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 2000	928070 2000
Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 1500	928442 1500
Consolă cu braț de susținere Lungime 2000 mm	928056 2000
Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1000	928131 1000
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 1000	928444 1000
Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 1000	928070 1000

Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 1500	928443 1500
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul ON/OFF	928460 ON/OFF
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1500/AB1	928230 1500/AB1
Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1500	928131 1500
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1500/9	928235 1500/9
Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 2000	928443 2000
Multifix Recomandat pentru tipul 2000	928201 2000
Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 1500	928206 1500
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1500/AA1	928230 1500/AA1
Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 2000	928442 2000
Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul 2000	928111 2000
Șină media pentru echiparea individuală Recomandat pentru tipul 1500	928441 1500
Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul 1500	928111 1500
Consolă cu braț Lungime 2000 mm	928055 2000
Bară de distanțare transversală Lungime 1500 mm	928050 1500
Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 2000	928206 2000
Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 1500	928444 1500
Perete perforat bilateral Recomandat pentru tipul 1000	928071 1000
Fereastră Recomandat pentru tipul 1000	928090 1000
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2

Consolă cu braț de susținere Lungime 1500 mm	928056 1500
Fereastră Recomandat pentru tipul 1500	928090 1500
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1000	928145 1000
Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 2000	928444 2000
Panou perforatunilateral Recomandat pentru tipul 1500	928070 1500
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1000/9	928235 1000/9
Multifix Recomandat pentru tipul 1500	928201 1500
Bară de distanțare transversală Lungime 2000 mm	928050 2000
Raft din tablă de oțelAdâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 1000	928130 1000
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1000/6	928235 1000/6
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DK250V/2	928460 DK250V/2
Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 1500	928211 1500
Consolă cu braț Lungime 1000 mm	928055 1000
Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 1000	928206 1000
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 1500	928140 1500
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 2000	928145 2000
Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 2000	928211 2000
Panou perforatunilateral Recomandat pentru tipul 500	928070 500
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CH250V/2	928460 CH250V/2
Raft din tablă de oțelAdâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 2000	928131 2000
Braț rotitor Număr de articulații 1	928170 1

Șină mediapentru echiparea individuală Recomandat pentru tipul 2000	928441 2000
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 2000/AA1	928230 2000/AA1
Șină mediapentru echiparea individuală Recomandat pentru tipul 1000	928441 1000
Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 1000	928442 1000
Raft din tablă de oțelAdâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 1500	928130 1500
Perete perforatbilateral Recomandat pentru tipul 2000	928071 2000
Unitate de iluminare LED laterală Putere absorbită 15 W	928620 15