

Garant**Șină media cu 4 prize 250V, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928443 1000
GTIN	4062406116187
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Echipat cu 2 module Cod 928470 Ref. DE250V/2.

Din tablă de oțel în **execuție constructivă modulară**. Toate elementele de construcție electrice cu **cablu** și **contact cu fișă**. Modulele și acoperirile pot fi modificate / poziționate după preferință.

Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară și frontală pentru alimentarea cu curent electric și interconectarea mai multor șine media.

Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru șine media):

1 × unitate de distribuție Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli și 5 fișe tripolare,
1 × racord tip ștecă cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

Descriere:**Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):**

- Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
- Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
- Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
- Secțiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
 - 3 × 1,5 mm² la curent alternativ (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
- Clasa de protecție 1
- Clasă de protecție IP 20.

Adaptat pentru:

Coloane de susținere Cod 928010, coloane de susținere pe colț Cod 928030. Montaj prin **agățare**.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Primele conexiuni, precum racordarea ștecărului și a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați!

Descriere tehnică

Lățime	920 mm
Unitate de împărțire	8E
Înălțimea de montare	160 mm
Recomandat pentru tipul	1000
Greutate	6 kg
Domeniu de reglare în adâncime	60 mm
Tensiune nominală	250 V
Număr prize tip F	4
Înterupător pornit/ oprit	nu
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip priză	F
Tip de curent	AC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric

Accesorii

Modul pentru energie și medii Tip modul DE250V/2	928470 DE250V/2
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/2	928470 0/2
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/1	928470 0/1
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CUT/OUT	928460 CUT/OUT