



## Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 38 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	630370
GTIN	3148519320435
Clasa articolului	63V

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / conectare** conform DIN 3122 / 3123; **chei tubulare** conform DIN 3124.

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M3 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Pentru șuruburi Pozidriv și șuruburi Phillips cu filet M2 – M6, șuruburi cu fantă cu filet M3 – M5 și pentru șuruburi Torx® interioare cu filet M3 – M8.

#### Livrare:

Biți cheie tubulară pentru hexagon exterior: 10 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13; 14 mm

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 5 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Biți, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: 7 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

Biți, C 6,3, pentru Pozidriv: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

Biți, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. Ref. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Tijă suport pentru biți: 1 buc. bit pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch

Coadă de conectare: 1 buc. coadă bit E 6,3 - pătrat 1/4 inch

Mâner tubular: 1 buc.

Prelungitor: 2 buc. Ref. 55; 100 mm

Articulație cardanică: 1 buc.

Clichet: 1 buc.

Păstrare în: Cutie din plastic

## Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cu fantă
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Număr de piese	38
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5,5-14 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-7 mm
Ambalaj	Cutie din plastic
Lungime	152 mm
Lățime	92 mm
Înălțime	48 mm
Tip produs	Cheie tubulară