

Garant**Set de chei inelare duble, cotate, Număr de scule: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	952525 11
GTIN	4062406153182
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952525: 1 buc.

GARANT Cheie inelară dublă cotică Cod 615600 Ref. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Număr de scule	11
Adâncime în G	24
Lățime în G	10
Adâncime	600 mm
Lățime	250 mm
Greutate	2,929 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×24
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 14X15 mm	615700 14X15
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 8X9 mm	615700 8X9
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 27X30 mm	615700 27X30
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952525	952001 952525
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 21X23 mm	615700 21X23
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 16X17 mm	615600 16X17
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 18X19 mm	615600 18X19
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 6X7 mm	615600 6X7
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 14X15 mm	615600 14X15
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 21X23 mm	615600 21X23
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 10X11 mm	615600 10X11
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 10X11 mm	615000 10X11
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 20X22 mm	615600 20X22
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 8X9 mm	615600 8X9
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 12X13 mm	615000 12X13
	615600 12X13

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
12X13 mm

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
27X30 mm

615600 27X30

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
24X26 mm

615600 24X26