



Polizor unghiular fără fir GWS, Tip: 18-125V-LI



Date comandă

Numărul de comandă	077120 18-125V-LI
GTIN	
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular cu acumulator extrem de puternic, 18 V cu formă compactă:

- **Timp de funcționare foarte mare datorită motorului robust cu 4 poli cu protecție la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare completă.**
- **Preselectarea turației în 3 trepte și reglarea personalizată a sculei sunt posibile prin aplicația Bosch My Tools App.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător. Inclusiv L-BOXX, husă de protecție la răsucire, flanșă de prindere, piuliță de strângere, mâner suplimentar, inserție 1/1 L-BOXX pentru aparat și încărcător, cheie pentru șplinturi.

Notă:

La Cod 073854 și Cod 073866 găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim al discurilor	125 mm
Greutate	2,3 kg
Denumirea producătorului	GWS 18-125 V-LI
Protecție la suprasarcină	da

Stop Kickback	nu
Pornire lină	nu
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm
Turație maximă	10000 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Blocaj contra repornirii	da
Înterupător de siguranță	nu
Număr de acumulatoare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073853 B18
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073867 C18
Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073865 C18
Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073857 C18
Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073856 C18
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C

Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune
acumulator C18 V

073858 C18

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B18 V

073854 B18

Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator,
tensiune acumulator C18 V

073863 C18