

**TMSERROR, Tip: GBH18V-26F****Date comandă**

Numărul de comandă	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Ciocan perforator cu acumulator de 18 V cu sistem de prindere SDS-plus și motor fără perii.

- **Cuplu de suprasarcină pentru protecția utilizatorilor și a mașinii.**
- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Extrem de robust: Electronic Motor Protection oprește motorul în caz de suprasarcină; complet funcțional și după o încercare de rezistență la șoc la 2 m pe beton.**

Ciocan rotopercutor cu acumulator ideal pentru utilizare zilnică.

- **Control complet datorită funcțiilor KickBack Control și Electronic Precision Control.**
- **Lucrări curate în combinație cu aspiratorul de praf GDE 18V-16 opțional.**

Avantaj:

Motor fără perii.

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator 18V / 8,0 Ah **ProCore**, încărcător, mandrină cu schimbare rapidă 13 mm, opritor de adâncime, mâner suplimentar, L-Boxx 136.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
--------------------------------------	-------

Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Energie de impact	2,6 J
Ø maxim de găurire spiralată în beton	26 mm
Formă portsculă	SDS-Plus
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Greutate	3,6 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Vibrație maximă conform EN	13 m/s ²
Denumirea producătorului	GBH 18V-26 F
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Număr maxim de percuții	4350 min ⁻¹
Capacitate acumulator	8 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Ciocan rotopercurtor

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Set de pornire cu acumulator ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073865 C18
Acumulator Li-Ion ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073857 C18
	073856 C18

Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune
acumulator C18 V

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B18 V

073851 B18

Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune
acumulator C18 V

073858 C18

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B18 V

073853 B18

Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator,
tensiune acumulator C18 V

073867 C18

Încărcător de acumulatori Tip 1880CV

073866 1880CV

Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator,
tensiune acumulator C18 V

073863 C18