

PRYOR

Set de cifre pentru poanson, 10 buc. Scris normal 0 – 9, Înălțimea scrisului: 3mm



Date comandă

Numărul de comandă	085405 3
GTIN	5022044000186
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Grosimea cozii	6,35
Limitarea adâncimii	da
Lungimea totală	63,5 mm
Înălțimea scrisului	3 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/3	085411 3/3
Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/9	085411 3/9
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/0	085411 3/0
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/7	085411 3/7
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/6	085411 3/6
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/5	085411 3/5
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/2	085411 3/2
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/1	085411 3/1
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/4	085411 3/4
Cifre pentru poanson – individuale Scris normal 0 – 9 Înălțime font (mm) / caractere 3/8	085411 3/8