



## Set de chei inelare cu clichet JOKER, Număr de scule: 11



### Date comandă

Numărul de comandă	952440 11
GTIN	2050002004115
Clasa articolului	91A

### Descriere

#### Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

#### Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952440: 1 buc.

WERA Cheie inelară cu clichet Cod 614870 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

### Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Lățime	200 mm
Lățime în G	8
Număr de scule	11
Adâncime	500 mm
Execuție	cu cheie de șuruburi (chei inelare și chei fixe)
Greutate	1,865 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20

Tip produs

Suport de spumă dură

**Accesorii**JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
10 mm

614870 10

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
12 mm

614870 12

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
15 mm

614870 15

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
11 mm

614870 11

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
8 mm

614870 8

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
17 mm

614870 17

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
14 mm

614870 14

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
13 mm

614870 13

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat  
pentru setul de spumă dură 952440

952001 952440

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
18 mm

614870 18

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
19 mm

614870 19

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
16 mm

614870 16