

**Set de scule pentru întreținere, 35 buc.****Date comandă**

Numărul de comandă	680370
GTIN	4013288178336
Clasa articolului	63H

Descriere**Execuție:**

Set compact de scule cu cele mai importante scule pentru lucrări de întreținere în exterior și în interior.

Livrare:

Mâner Kraftform, izolat VDE: 1 buc. Cod 667411 Ref. 1

Tije de șurubelniță pentru Phillips, izolate VDE: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Tije pentru șurubelniță pentru Pozidriv, izolate VDE: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Tije de șurubelniță pentru Torx® intern, izolate VDE: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25

Tije pentru șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, izolate VDE: câte 1 buc. Ref. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm

Biți pentru Pozidriv C 6,3: Câte 1 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25

Biți pentru locaș hexagonal C 6,3: Câte 1 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6

BIȚI pentru Torx® intern C 6,3: 1 buc. Cod 675340 Ref. TX25

Suport de biți 1/4 inch cu magnet: 1 buc.

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Prelungitor 1/4 inch: 1 buc. Ref. 75 mm

Coadă de cuplare 1/4 inch: 1 buc.

Clichet de precizie „Zyklop Metal” 1/4 inch: 1 buc. Cod 632390

Suport pentru șurub: 1 buc. Cod 666425 Ref. 2

Dispozitiv de verificare a tensiunii: 1 buc. Cod 665030 Ref. 3

Cheie dublă cu capăt deschis „Joker 6002”: 1 buc. Ref. 10x13 mm

Notă:

Furnizat cu sculele sortate în geantă pliabilă din material textil.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	Întreținere Kraftform Kompakt W1
Număr de piese	35
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Tester de tensiune unipolar Lățimea lamei 3 mm	665030 3
Mâner individual Kraftform VDE Tip 1	667411 1
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675240 3
Clichet de precizie „Zyklop Speed” reversibil, 1/4 inch cu cap pivotant și extractor	632390
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675240 5
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675320 1/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675240 6
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675320 2/25
Suport pentru șurub Tip 2	666425 2
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm	675240 4