

## Set pentru electricieni, complet izolat, Număr de scule: 12



### Date comandă

Numărul de comandă	954585 12
GTIN	2050002004351
Clasa articolului	91A

### Descriere

#### Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

#### Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Cod 954585: 1 buc.

Șurubelniță lată pentru electricieni WERA cod 663100 măr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: Câte 1 buc.

Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665050 Ref. 3: 1 buc.

WERA Șurubelniță pentru Philips Cod 668600 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.

GARANT Clește universal Cod 701710 Ref. 180: 1 buc.

GARANT Clește cu fălci rotunde plate, drept, complet izolat Cod 713310 Ref. 200: 1 buc.

GARANT Clește cu tăiere laterală, complet izolat Cod 725310 Ref. 160: 1 buc.

Cuțit de dezizolat cabluri Cod 728010 Ref. 8-28: 1 buc.

GARANT Clește de dezizolat Cod 728613 Ref. 6: 1 buc.

### Descriere tehnică

Lățime	250 mm
Lățime în G	10
Adâncime în G	24
Număr de unelte	12
Adâncime	600 mm

Număr de scule	12
Execuție	cu set de scule
Greutate	1,614 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×24
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 2,5 mm	663100 2,5
Clește universal din vanadiu, cromatizat VDE Lungimea totală 180 mm	701710 180
Clește cu fălci rotunde plate, dreptizolat VDE Lungimea totală 200 mm	713310 200
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 5,5 mm	663100 5,5
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 4 mm	663100 4
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954585	952001 954585
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricienicomplet izolată Mărimea fantei în cruce 1	668600 1
Clește de dezizolat Pentru secțiunea conductorului 6 mm <sup>2</sup>	728613 6
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricienicomplet izolată Mărimea fantei în cruce 2	668600 2
Clește cu tăiere laterală, cromatizat VDE Lungimea totală 160 mm	725310 160
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 3,5 mm	663100 3,5
Tester de tensiune unipolar Lățimea lamei 3 mm	665050 3
	728010 8-28

Cuțit de dezizolare cu lamă tip cârlig Pentru Ø cablu 8-28 mm

---