


Garant GRIDLINE

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg, 36×20G, Înălțime frontală a sertarului: 125mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 930746 125 |
| GTIN | 4062406131685 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 40×24G Cod 930735. Corp 36×20G.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 36×20 |
| Înălțimea frontală | 125 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg |
| Înălțimea utilă | 100 mm |
| Greutate | 17 kg |

| | |
|---|--|
| Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână |
| Adâncimea utilă în G | 20 |
| Lățimea utilă în G | 36 |
| Domeniu de utilizare | Cărucior de montaj |
| Adâncime utilă | 500 mm |
| Lățime utilă | 900 mm |
| cu deblocare individuală a sertarelor | da |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×20G |
| Tip produs | Sertar |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Set de benzi de etichetare 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 36 | 951030 36 |
| Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 36 | 951020 36 |
| Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10 | 951025 10 |
| Acoperire din PVC pentru setul de mânere 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 36 | 951032 36 |