


Garant GRIDLINE

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg, 46×24G, Înălțime frontală a sertarului: 300mm**Date comandă**

Numărul de comandă	931456 300
GTIN	4062406132675
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare, cu fante la distanțe de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 50×28G Cod 931435.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

Descriere tehnică

Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Înălțimea utilă	275 mm

Suprafață utilă a sertarelor în G	46×24
Greutate	31 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțimea frontală	300 mm
Lățimea utilă în G	46
Adâncimea utilă în G	24
Domeniu de utilizare	Cărucior de montaj
Adâncime utilă	600 mm
Lățime utilă	1150 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	46×24G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Acoperire din PVC pentru setul de mâner 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 46	951032 46
Capace de capăt pentru mâner 20 buc. Tip 10	951025 10
Set de benzi de etichetare 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 46	951030 46
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 46	951020 46