

Garant**Tool24 PickOne – sistem master DE, Număr total de compartimente: 640****Date comandă**

Numărul de comandă	979201 640
GTIN	4062406134099
Clasa articolului	9SA

Descriere**Execuție:**

Sistem de eliberare a articolelor cu sistem inovativ cu tambur pentru scoaterea în siguranță a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere și a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburul Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor și cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, fiind conceput special pentru utilizare industrială. Instalare opțională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părți.

Sistemul master poate fi extins după preferințe cu alte sisteme de extindere și combinat cu orice variantă de hardware Tool24.

Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group. Număr maxim de spații de depozitare, ideal pentru depozitarea articolelor mici precum plăcuțele amovibile.

Avantaj:**Hoffmann Group Connected**

Achiziționând acest articol, puneți baza conectării digitale a producției dvs. Creșterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.

Livrare:

Ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016 **acoperite cu strat de vopsea pulbere.**

Notă:

Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcție de portofoliul articolelor de ieșire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebați consultantul.

Indicațiile de greutate sunt fără calculator și monitor.

Descriere tehnică

Înălțime	2000 mm
Greutate	275 kg
Adâncime	875 mm
Lățime	1080 mm
Număr de rafturi A	640
Capacitate portantă per compartiment	2 kg
Serie	Tool24 PickOne
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 PickOne
Interfață	Hoffmann Group Connected
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem de eliberare a mărfurilor