



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: M18CBLDD-4



Date comandă

Numărul de comandă	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare. Cu motor fără perii, care necesită întreținere minimă, cu moment înalt de rotație. **Sistem electronic REDLINK™** – gestionare sigură a sarcinii cu **protecție la suprasarcină** pentru o durabilitate îndelungată a acumulatorului, motorului și cutiei de viteze.

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK™.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator M18 Red Li-Ion, încărcător M12-18C, clemă curea, cutie de scule.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile sunt se găsesc începând de la Cod 073816, Cod 073827 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Turație maximă treapta 2	1800 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Denumirea producătorului	M18CBLDD-402C
Model constructiv motor	Motor fără perii
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Utilizare tipică	Strong
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Capacitate acumulator	4 Ah
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	52 mm
Greutate	1,8 kg
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 1	0 - 500 min ⁻¹
Ambalaj	Geantă de transport
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2