

Garant**Set de chei dinamometrice 120 Nm 1/2 inch, Număr de scule: 23****Date comandă**

Numărul de comandă	953966 23
GTIN	4062406157395
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953966: 1 buc.

GARANT Cheie tubulară hexagonală Cod 642325 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Câte 1 buc.

GARANT Bit șurubelniță hexagonală Cod 643229 Ref. 5; 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

GARANT Extensie Cod 641029 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.

GARANT Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Cod 656050 Ref. 120: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Număr de scule	23
Lățime	200 mm
Număr de unelte	23
Lățime în G	8
Execuție	cu cheie dinamometrică

Greutate	3,331 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642325 14
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642325 11
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642325 19
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642325 10
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 120 Nm	656050 120
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642325 17
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642325 15
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642325 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642325 13

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953966	952001 953966
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642325 24
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642325 18
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642325 12
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642325 22
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642325 21