

**Ferăstrău tip sabie fără acumulator, Tip: GSA1832-0****Date comandă**

Numărul de comandă	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Ajustarea în două trepte a vitezei pentru diverse materiale.

Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării și asigură o durată mare de viață. Dispozitiv cu mâner ergonomic Softgrip.

Livrare:

Ferăstrău tip sabie fără acumulator, fără încărcător rapid.

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile sunt prezentate începând de la Cod 073851 – 073859.

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	GSA 18 V-32
Număr de curse	0 - 2500 min ⁻¹
Particularitate	SDS
Lungimea cursei	32 mm
Ambalaj	Valiză de transport

Greutate	3,5 kg
Vibrație maximă conform EN	10 m/s ²
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	0
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073856 C18
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922EF	588600 922EF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922EHM	588600 922EHM
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1122EF	588600 1122EF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1122BF	588600 1122BF
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073853 B18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073863 C18
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922BF	588600 922BF
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1155CHM	588600 1155CHM
Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073857 C18
Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073865 C18

Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune
acumulator C18 V

073858 C18

Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator,
tensiune acumulator C18 V

073867 C18