

**Set de cale plan-paralele, Lungime: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	366704 125
GTIN	4045197761200
Clasa articolului	32D

**Descriere****Execuție:**

HOLEX – execuție standard. Toleranță la înălțime și ajustare de 0,01 mm. Păstrare în cutie de lemn (ca în imagine). Duritate: 60 HRC.

**Perechi rectificat de precizie.****Aplicație:**

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

**Conținut:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Notă:**

Ref. 125 – 200: Increment 1 mm; toate dimensiunile disponibile, în afară de cea de 9 mm.  
Pentru suport de piese de schimb, vezi lista de piese de schimb.

**Descriere tehnică**

Lungime	125 mm
Număr de baghete	24 pereche

Tip produs

Cale plan-paralele

## Accesorii

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 14X42 mm

366711 14X42

Cutii din lemn de schimb pentru cale plan-paralele Tip S2

366754 S2

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 12X40 mm

366711 12X40

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 12X15 mm

366711 12X15

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 12X35 mm

366711 12X35

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 12X20 mm

366711 12X20

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 14X17 mm

366711 14X17

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 10X18 mm

366711 10X18

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 10X38 mm

366711 10X38

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 10X13 mm

366711 10X13

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 14X22 mm

366711 14X22

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 8X11 mm

366711 8X11

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 8X16 mm

366711 8X16

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 8X21 mm

366711 8X21

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125  
Lățime x înălțime 14X27 mm

366711 14X27

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 8X36 mm	366711 8X36
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 14X37 mm	366711 14X37
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 10X23 mm	366711 10X23
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 10X28 mm	366711 10X28
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 14X32 mm	366711 14X32
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 8X26 mm	366711 8X26
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 12X30 mm	366711 12X30
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 10X33 mm	366711 10X33
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 12X25 mm	366711 12X25
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 8X31 mm	366711 8X31