

**Garant****Set de chei inelare duble, cotite, Număr de scule: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	952443 8
GTIN	4062406154387
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952443: 1 buc.

GARANT Cheie inelară dublă adânc cotită Cod 615600 Ref. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: Câte 1 buc.

**Descriere tehnică**

Număr de scule	8
Adâncime în G	20
Lățime în G	8
Lățime	200 mm
Adâncime	500 mm
Greutate	1,702 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 14X17 mm	615700 14X17
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 16X18 mm	615700 16X18
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952443	952001 952443
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 19X22 mm	615700 19X22
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 8X9 mm	615700 8X9
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 24X27 mm	615000 24X27
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 12X13 mm	615000 12X13
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 6X7 mm	615600 6X7
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 12X13 mm	615600 12X13
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 19X22 mm	615600 19X22
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 10X11 mm	615000 10X11
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 24X27 mm	615600 24X27
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 16X18 mm	615600 16X18
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 14X17 mm	615600 14X17
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 16X18 mm	615950 16X18
	615600 8X9

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
8X9 mm

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
10X11 mm

615600 10X11