



## Trusă de electrician Competence XL 80 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	680520
GTIN	4010995405236
Clasa articolului	63K

### Descriere

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Trusă de scule cuprinzătoare pentru electricieni într-o cutie rezistentă la șocuri, din polipropilenă, cu curea de transport.

#### Livrare:

Șurubelniță cu cheie tubulară VDE: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 7; 8; 10 mm

Șurubelniță VDE pentru Phillips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Șurubelniță VDE pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Șurubelniță VDE lată: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5

Șurubelniță VDE-PlusMinus pentru șuruburi cu fantă Philips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Șurubelniță VDE-PlusMinus pentru șuruburi cu fantă Pozidriv: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Dispozitiv de verificare a tensiunii până la 250 V: 1 buc. Ref. 3

Suport pentru magazia de biți VDE LiftUp mixt, pentru Phillips; pentru Pozidriv; pentru șuruburi cu fantă: 7 buc.

Clește pentru instalații electrice VDE TriCut: 1 buc.

Clește robust cu tăiere laterală VDE BiCut: 1 buc.

Clește universal VDE: 1 buc. Ref. 180 mm

Clește cu tăiere laterală VDE: 1 buc. Ref. 180 mm  
Clește cu fălci rotunde plate VDE, drept: 1 buc. Ref. 200 mm  
Clește cu fălci rotunde plate VDE, curbat: 1 buc. Ref. 200 mm  
Clește pentru instalatori VDE: 1 buc. Ref. 250 mm  
Detector de volți 230 – 1000 V CA: 1 buc.  
Clește automat de dezizolat: 1 buc. Ref. 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>  
Clești de sertizare pentru manșoane de protecție a extremității cablului: 1 buc. Ref. 0,14 – 14 mm<sup>2</sup>  
Cuțit de dezizolat cabluri: 1 buc. Ref. 4 – 28 mm  
Clește cu tăiere laterală, pentru mecanică fină: 1 buc. Ref. 125 mm  
Set de biți amestecat, pentru Phillips; pentru Pozidriv; pentru Torx® intern; pentru fantă: 1 buc. cu 31 de piese  
Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale cu cap sferic: 9 buc. (Ref. 1,5 – 10 mm)  
Șurubelniță pentru fantă: 1 buc. Ref. 12  
Cheie pentru dulap de comandă: 1 buc.  
Metru pliant din plastic: 1 buc.  
Nivelă, plastic ABS: 1 buc. Ref. 200 mm

**Notă:****Unealta este furnizată slăbită.****Descriere tehnică**

Lățime	419 mm
Lungime	510 mm
Înălțime	215 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Denumirea producătorului	Competence XL pentru electricieni
Număr de piese	80
Tip produs	Trusă de scule