



Set de biți „Tool-Check PLUS” cu clichet de antrenare și chei tubulare 39 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	676171
GTIN	4013288191601
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinații practice de biți și sculă de acționare **manuală și pentru mașină**. Mâner **Kraftform** de șurubelniță cu suport cu schimbare rapidă pentru biți 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675200 2 buc. 1/25; 3 buc. 2/25; 1 buc. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675380 1 buc. 1/25; 3 buc. 2/25; 1 buc. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Câte 1 buc. 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Câte 1 buc. 675350 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 1,0×5,5

Biți de cheie tubulară 1/4 inch, pentru hexagon exterior: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adaptor: 1 buc. locaș pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch

Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K

Suport pentru șurubelnițe: 1 buc.

Clichet pentru bit 1/4 inch: 1 buc. Cod 676645

Descriere tehnică

Profil de antrenare

Șurubelniță pentru Phillips

Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Denumirea producătorului	Tool-Check PLUS
Clichet antrenare	Suport pentru șurubelnițe
Clichet antrenare	Clichet pentru bit 1/4 inch
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm	675240 4
Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3K	675020 6,3K
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675200 1/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu gaură Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu gaură Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune dur Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675380 3/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675240 6
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 8 mm	675240 8
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675200 3/25
	675350 TX10

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX10

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiunedur
Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675380 2/25

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus
Hexagon 3 mm

675240 3

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus
Hexagon 5 mm

675240 5

Cheie cu clichet pentru biți 1/4 inch C 6,3 și E 6,3 Tip 1/4

676645 1/4

Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei
în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675200 2/25

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiunedur
Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm

675380 1/25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil
Torx® TX30

675350 TX30

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil
Torx® TX25

675350 TX25