

Garant**Vârf rotativ de strung Pentru capete interschimbabile, Con Morse: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	320659 4
GTIN	4045197774361
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Corpul punctatorului sprijinit pe coadă din oțel pentru scule călit.**
- **Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.**
- **Echiptat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroșare și finitie.

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver și contraarbore în mașinile CNC.

Accesorii opționale:

Accesorii interschimbabile Cod 320625 - 320631

Notă:

Schimbarea biților la suprafețele pentru cheie prin rotire în sens opus.

Ø carcusei D: 76 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Turație maximă: 3200 min⁻¹

Pentru piese cu greutate de: 350 kg

Lungime 1: 58 mm

L₂: 13 mm

Descriere tehnică

Turație maximă	3200 min ⁻¹
Ø carcasei D	76 mm
Pentru piese cu greutate de	350 kg
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Con Morse	CM4
Recomandat pentru codul de culoare	K18
Lungime 1	58 mm
L ₂	13 mm
Ø exterior D ₁	18 mm
Ø cozii D ₂	32 mm
Tip produs	Vârf de centrare

Accesorii

Bit pentru vârful rotative de strung Tip 2	320629 2
Bit pentru vârful rotative de strung Tip 1	320629 1
Bit pentru vârful rotative de strung Tip 3	320629 3
Bit pentru vârful rotative de strung Tip 5	320629 5
Bit pentru vârful rotative de strung Tip 4	320629 4
Bit pentru vârful rotative de strung Tip 6	320629 6