



## Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 25 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	630380
GTIN	4000896203383
Clasa articolului	630

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Cu clichet din oțel, îndoit la 15°, reversibil.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Pentru șuruburi Pozidriv și șuruburi Phillips cu filet M2 – M5, șuruburi cu fantă cu filet M2,5 și pentru șuruburi Torx® interioare cu filet M3 – M8.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 7 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 4 buc. Ref. 3; 4; 5; 6 mm

Biți, C 6,3, pentru Philips: 2 buc. Ref. 1; 2

Biți, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Ref. 1; 2

Bit, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 0,6x4,5

Biți, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: 6 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Clichet pentru bit, D 6,3: 1 buc. pentru biți 1/4 inch, C 6,3

Coadă de cuplare, D 6,3: 1 buc. pentru biți 1/4 inch, C 6,3

Coadă de conectare: 1 buc. cuplaj cu hexagon C 6,3 - pătrat 1/4 inch

Păstrare în: Cutie din plastic

## Descriere tehnică

Număr de piese	25
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5,5-13 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Ambalaj	Cutie din plastic
Lungime	125 mm
Lățime	87 mm
Înălțime	38 mm
Tip produs	Cheie tubulară