

**Set de scule universale 20 buc., Număr de scule: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	680155 20
GTIN	4062406158910
Clasa articolului	61H

Descriere**Aplicație:**

Cutie din plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate și 2 închizători cu eliberare rapidă. Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** special format.

Conținut:

Ruletă cu vizor de inspecție: 1 buc. Cod 462201 Ref. 2,5

Set de chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9 (9 piese)

Șurubelniță lată: Câte 1 buc. Cod 660030 Ref. 2,5; 4; 5,5

Șurubelniță pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667690 Ref. 1; 2

Clește combinat: 1 buc. Cod 700940 Ref. 160

Ciocan de lăcătușerie: 1 buc. Cod 750110 Ref. 200

Foarfecă de lucru: 1 buc. Cod 769240 Ref. 175

Cheie tip clește: 1 buc. Cod 813500 Ref. 180

Cuțite universale cu lame de rupere: 1 buc. Cod 845020

Notă:**Livrarea se realizează cu scule.**

Setul oferă spațiu suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 2x3/1 (nu este inclus în pachetul de livrare).

Gradul de umplere al unui sertar în G: 8x20

Lungime: 508 mm

Lățime: 292 mm

Înălțime: 60 mm

Descriere tehnică

Lățime	292 mm
Înălțime	60 mm
Lungime	508 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Număr de piese	20
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20

Accesorii

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4-1	630310 4-1
Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reținere cromate Număr de șurubelnițe 9	627132 9
Ciocan de lăcătușerie cu guler protector pentru coadă Greutate fără coadă 200 g	750110 200
Cheie tip clește Lungimea totală 180 mm	813500 180
easyPick Cutie de stocare pentru piese mici Înălțime 50 mm Lățime x adâncime în G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Șurubelniță lată, cu mâner Haptoprene® din 2 componente Lățimea tijei b 2,5 mm	660030 2,5
Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame, 18 mm	845020
Foarfecă de lucru cu strat de acoperire din titan Lungimea totală 175 mm	769240 175
Șurubelniță lată, cu mâner Haptoprene® din 2 componente Lățimea tijei b 4 mm	660030 4
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2,5 m	462201 2,5
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene® din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667690 1
	660030 5,5

Șurubelniță lată, cu mâner Haptoprene® din 2 componente
Lățimea tijei b 5,5 mm

Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2
componente Lungimea totală 160 mm

700940 160

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene® din 2
componente Mărimea fantei în cruce 2

667690 2

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4

630305 4