



## Set de biți de șurubelniță hexagonali acoperiți cu strat TiN, pătrat 1/2 inch 9 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	639406
GTIN	4000896193530
Clasa articolului	630

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;**  
**chei tubulare conform DIN 3124.**

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Tije acoperite în strat TiN pentru o aderență și o rezistență la abraziune extrem de ridicate. Cu protecție optimă împotriva coroziunii.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M6 – M24.

#### Material:

Manșon din oțel crom-vanadiu, suprafață cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oțel special, cu strat de acoperire TiN.

#### Livrare:

Biți de șurubelniță: 9 buc. Cod 643233 Ref. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Păstrare în: Smartcase cu funcție de montare

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
---------------------	----------

Număr de piese	9
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	5-17 mm
Lungime	185 mm
Lățime	153 mm
Înălțime	52 mm
Tip produs	Bit de cheie tubulară

## Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN Hexagon 12 mm	643233 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN Hexagon 6 mm	643233 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN Hexagon 5 mm	643233 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN Hexagon 7 mm	643233 7
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN Hexagon 14 mm	643233 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN Hexagon 8 mm	643233 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN Hexagon 17 mm	643233 17
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN Hexagon 10 mm	643233 10