



Set de biți cu clichet de antrenare și chei tubulare 65 buc., ESD



Date comandă

Numărul de comandă	676175
GTIN	4010995399719
Clasa articolului	63K

Descriere

Execuție:

Toate dimensiunile uzuale mici ale profilelor cu prindere bit de 4 mm sunt cuprinse în set. Clichet bit cu rază de lucru de 5°. Mâner fin ESD pentru lucrări la componente electronice în zone cu risc electrostatic.

Seturi Kraftform Kompakt®, combinații practice de biți și sculă de acționare **manuală și pentru mașină. Mâner Kraftform** de șurubelniță cu suport cu schimbare rapidă pentru biți 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Conținut:

Biți, lungime 28 mm, 4 mm pentru Philips: Câte 1 buc. Ref. 000; 00; 0; 1

Biți, lungime 28 mm, 4 mm pentru locaș hexagonal: Câte 1 buc. Ref. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

Câte 1 buc. Ref. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 inch

Biți, lungime 28 mm, 4 mm, pentru Torx® interior: Câte 1 buc. Ref. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Biți, lungime 28 mm, 4 mm, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Biți, lungime 28 mm, 4 mm pentru Pentalobe: Câte 1 buc. Ref. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6

Biți de cheie tubulară pentru hexagon exterior: Câte 1 buc. Ref. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm

Câte 1 buc. Ref. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 inch

Adaptor: 1 buc. coadă biți 1/4 inch – locaș hexagonal 4 mm

Clichet bit: 1 buc., pentru biți C 6,3 și E 6,3; cu roțiță

Prelungire 4 mm: 1 buc. 100 mm

Mâner ESD pentru înșurubare fină cu prindere de 4 mm: 1 buc. 110 mm

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță Pentalobe
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX-PLUS®
caracteristică electrostatică	ESD
Tip produs	Sculă cu biți