

**Garant****Cărucior scule CNC cu roți din PU, Lățime utilă: 627mm****Date comandă**

Numărul de comandă	970041 627
GTIN	4062406162702
Clasa articolului	91L

**Descriere****Execuție:**

Șasiu și structură din tablă de oțel cu pereți laterali perforați la intervale de 25 mm, pentru montarea șinelor-suport și a truselor de scule. Câte 2 roți fixe și role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenți (Ø 160 mm) și 4 mânere de împingere pentru asigurarea unei manevrări sigure în atelier, pe toate părțile. Cu tavă din tablă de oțel (LxIxA 150x452x30 mm).

**Livrare:**

Cărucior pentru transport cu 2 pereți laterali, cu mâner de împingere și cu roți de PU.

**Culoare:**

Șasiu și pereți laterali antracit RAL 7016 **acoperiți cu strat de vopsea pulbere.**

**Notă:**

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă	627 mm
Lățime	675 mm

Capacitate portantă maximă	400 kg
Materialul roții	PU
Adâncime	800 mm
Ø roții	160 mm
Număr de șine-suport (pe fiecare parte)	2
Înălțime	1200 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de suporturi de scule (pe fiecare parte)	4
Adâncimea suprafeței de bază	800 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățimea suprafeței de bază	675 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Cărucior scule CNC

## Accesorii

Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor 0	970130 0
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK80	970130 HSK80
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK100	970130 HSK100
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI30	970130 VDI30
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK30	970130 SK30
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK50	970130 HSK50
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK40	970130 SK40
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK40	970130 HSK40
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI20	970130 VDI20
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI40	970130 VDI40
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C5	970130 C5

Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK50	970130 SK50
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C4	970130 C4
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C8	970130 C8
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK63	970130 HSK63
Șină-suport pentru truse de scule Tool-UNIT Lățime 627 mm	970110 627
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C6	970130 C6