



Set de chei tubulare QuickRelease, pătrat 1/2 inch 22 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	637891
GTIN	4018754260911
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Trusă **QuickRelease** în cutii de plastic ABS anti-rupere cu suport din spumă. Clichetul, extensia, articulația cardanică și cheia tubulară formează o **unitate compactă strâns legată**. La apăsarea butonului îmbinarea sigură se desface rapid și simplu.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale: 16 buc. Cod 642200 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 mâner tip T QR: Cod 641350

3 prelungitoare QR: Cod 641045 Ref. 75; 130; 255

1 articulație cardanică QR: Cod 641650

1 clichet QR: Cod 640440

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 64 mm

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 10-32 mm

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-32 mm
Număr de piese	22
Dimensiuni deschidere chei	metric
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	454 mm
Lățime	253 mm
Înălțime	64 mm
Cu QuickRelease	da
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642200 30
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642200 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642200 13
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642200 18
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642200 11
Clichet de precizie, 1/2 inch cu extractor QuickRelease Tip 1/2	640440 1/2
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642200 14
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642200 12
Prelungitor, 1/2 inch QuickRelease Lungimea totală 75 mm	641045 75
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642200 24
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642200 19
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642200 16
Mâner tip T, 1/2 inch QuickRelease Lungimea totală 300 mm	641350 300
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642200 15

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642200 17
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642200 27
Articulație cardanică, 1/2 inch QuickRelease Tip 1/2	641650 1/2
Prelungitor, 1/2 inch QuickRelease Lungimea totală 255 mm	641045 255
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642200 32
Prelungitor, 1/2 inch QuickRelease Lungimea totală 130 mm	641045 130
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642200 21
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642200 22