




## Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 24 buc., Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	634316 6
GTIN	4018754260454
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637200

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12 pentru bujii și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M12.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare bihexagonale, resp. hexagonale: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Chei tubulare pentru bujii: 1 buc. Cod 637310 Ref.16

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 7 buc. Cod 637600 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635700

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636200

Clichet: 1 buc. Cod 635000

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

### Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală

Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de piese	24
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-10 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-19 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	413 mm
Lățime	230 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 3 mm	637600 3
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 7 mm	637600 7
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637600 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637600 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637600 4
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635400 75
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm	637600 10
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 165 mm	635700 165
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm	637600 5
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635400 240
Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637310 16
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636200 3/8