



Set de biți 10 buc., oțel superior „Stainless”



Date comandă

Numărul de comandă	675681
GTIN	4013288111852
Clasa articolului	63H

Descriere

Conținut:

Tije pentru biți C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Phillips: Cod 675490 1 buc. Ref. 2/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675492 1 buc. Ref. 1/25; 2 buc. Ref. 2/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675496 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Coadă de cuplare „Rapidaptor Stainless”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3S

Descriere tehnică

Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Material	Oțel superior, INOX
Număr de piese	10

Tip produs

Sculă cu biți

Accesorii

Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675492 2/25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Profil Torx® TX30

675496 TX30

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Profil Torx® TX25

675496 TX25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Profil Torx® TX10

675496 TX10

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Profil Torx® TX20

675496 TX20

Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm

675492 1/25

Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3S

675020 6,3S

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Profil Torx® TX15

675496 TX15

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675490 2/25