



Set de biți universali 30 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	675791
GTIN	4013288191595
Clasa articolului	63H

Descriere

Conținut:

Tije pentru biți C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Phillips: Cod 675200 2 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675380 2 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Cod 675240 câte 1 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 8

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: similar Cod 675550 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Cod 675350 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 1,0x5,5

Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	ĂŶurubelniĂ£Ăf Pozidriv

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Denumirea producătorului	Bit-Check 30 Universal 1
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3K	675020 6,3K
Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune dur Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675380 2/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 8 mm	675240 8
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX40	675350 TX40
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675240 3
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675200 1/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm	675240 4
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675240 5
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675520 1/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675240 6

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiunedur Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675380 3/25
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675200 3/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX10	675350 TX10
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiunedur Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675380 1/25
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675200 2/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX15	675350 TX15