

Garant GRIDLINE

Modul ESD pentru energie și medii, Tip modul: MCB/1**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 972220 MCB/1 |
| GTIN | 4062406167851 |
| Clasa articolului | 9GW |

Descriere**Aplicație:**

În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ștecăr. Utilizarea în alte țări poate fi determinată prin tipul de ștecăr.

Germania / DE: Tip F

Elveția / CH: Tip J

Italia / IT: Tip L

Franța / FR: Tip E

Cehia / CZ: Tip E

Anglia / GB: Tip G

Danemarca / DK: Tip K

SUA / US: Tip B

Adaptat pentru:

Cod 972200 – 972203.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

- **La echiparea individuală cu module, trebuie avut în vedere ca suma unităților de împărțire a modulelor să nu depășească unitățile de împărțire ale șinelor media.**
- **Articolele Cod 972220 Ref. US110V/1 și US110V/2 pot fi montate doar împreună cu următoarele module: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.**
- **Primele conexiuni precum și racordarea ștecărilor și a prizelor la circuite trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați.**

caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Unitate de împărțire: 1E

Tensiune nominală: 230 V

Tensiune de măsurare: 230V / CA V

Curent de măsurare: 16 A

Descriere: Comutator de protecție a cablurilor cu un singur pol, caracteristică de declanșare B, afișarea poziției de cuplare Roșu PORNIT / Verde OPRIT

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|--|
| Curent de măsurare | 16 A |
| Descriere | Comutator de protecție a cablurilor cu un singur pol, caracteristică de declanșare B, afișarea poziției de cuplare Roșu PORNIT / Verde OPRIT |
| Tensiune de măsurare | 230V / CA V |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Unitate de împărțire | 1E |
| Tip ștecăr intrare | Sistem fixare GST |
| Tip de curent | AC |
| Grosimea materialului | 1,5 mm |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD |
| Tip produs | Modul electric |