

**Set de biți BiTorsion 61 buc.****Date comandă**

Numărul de comandă	675950
GTIN	4013288179937
Clasa articolului	63H

**Descriere****Conținut:**

Tije pentru biți C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

**Conținut:**

Biți, lungime 25 mm, C 6,3 pentru Philips: Cod 675510 1 buc. Ref. 1/25; 2 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3 pentru Philips: Cod 675520 2 buc. Ref. 1/25; 8 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675530 1 buc. Ref. 1/25; 2 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Ref. 1; 8 buc. Ref. 2; 1 buc. Ref. 3

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 3 buc. Ref. 2,5; 3 buc. Ref. 3,0; 3 buc. Ref. 4,0; 2 buc. Ref. 5,0

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Torx® interior: Cod 675550 3 buc. Ref. TX10; 2 buc. Ref. TX15; 4 buc. Ref. TX20; 4 buc. Ref. TX25; 2 buc. Ref. TX30; 1 buc. Ref. TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Cânte 1 buc. Ref. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K

**Descriere tehnică**

Profil de antrenare	ÅŸurubelniÅŁÄf Pozidriv
---------------------	-------------------------

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Denumirea producătorului	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Lungime bit	25 mm
Număr de piese	61
Coduri de culoare	da
Tip produs	Sculă cu biți

## Accesorii

Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3K	675020 6,3K
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3BiTorsion, cu strat diamantat Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675530 1/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion cu strat diamantat Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675510 2/25
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675520 2/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3BiTorsion, cu strat diamantat Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675530 2/25
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3BiTorsion, cu strat diamantat Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675530 3/25
	675510 3/25

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion cu strat  
diamantat Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25  
mm

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Profil  
Torx® TX30

675550 TX30

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Profil  
Torx® TX40

675550 TX40

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion cu strat  
diamantat Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25  
mm

675510 1/25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Profil  
Torx® TX10

675550 TX10

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion  
Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm

675520 3/25

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion  
Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm

675520 1/25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Profil  
Torx® TX25

675550 TX25