



Dispozitiv de presetare, Tip: VG1/US



Date comandă

Numărul de comandă	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Clasa articolului	31E

Descriere

Execuție:

- Ecran tactil 15 inch, operare intuitivă simplă cu ajutorul simbolurilor.
- Cu dispozitiv de calibrare pe suportul principal.
- Posibilități de depozitare.
- Reglare rapidă a ambelor axe (X / Z) separat, respectiv concomitent.
- Ajustare fină a ambelor axe (X / Z).
- Ax cu indexare 4×90°, frână a axului.

Aplicație:

Pentru măsurarea și presetarea sculelor de pe utilaj / postul de execuție.

Livrare:

Inclusiv dispozitiv de calibrare pe suportul de bază, tastatură, table de depozitare, curățător pentru muchiile așchietoare și program de măsurare în limbile străine esențiale.

Accesorii opționale:

- Dulap integrat în bază Cod 354767.
- Reducții Cod 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779.
- Imprimantă pentru etichete Cod 085505 Ref. LW450 (DYMO).
- Etichete Cod 085565.

Notă:

Imaginea poate fi diferită față de original.

Suport principal: SK50

Reglare rapidă: Electromagnetic

Procedeu de măsurare: Prelucrarea imaginii ecran tactil 15 inch

Verificarea măsurătorilor: Sistem electronic de măsurare PC

Domeniu de măsurare X: 400 mm

Domeniu de măsurare Z: 500 mm

Descriere tehnică

Lățime bază	860 mm
Verificarea măsurătorilor	Sistem electronic de măsurare PC
Adâncime	590 mm
Suport principal	SK50
Domeniu de măsurare Z	500 mm
Reglare rapidă	Electromagnetic
Procedeu de măsurare	Prelucrarea imaginii ecran tactil 15 inch
Solicitarea arborelui	100 kg
Domeniu de măsurare X	400 mm
Greutate	150 kg
Înălțime	1060 mm
Lățimea totală	1500 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Dispozitiv de reglare

Accesorii

Reducție SK50 / HSK Suport de bază SK / Reducție HSK 50/ H50	354776 50/H50
Reducție SK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/ V30	354774 50/V30
Set de etichete de adresă, albe Lățimea etichetei×lungimea etichetei 28X89 mm	085565 28X89
Reducție SK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/ V20	354774 50/V20
	354788

Curățător pentru muchii de tăiere/Plastilină pentru marcare poziție

Reducție SK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/V25	354774 50/V25
Reducție SK50 / HSK Suport de bază SK / Reducție HSK 50/H100	354776 50/H100
Reducție SK50 / PSC63 Suport de bază SK / Reducție PSC 50/C63	354778 50/C63
Reducție SK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/V16	354774 50/V16
Reducție SK50 / HSK Suport de bază SK / Reducție HSK 50/H63	354776 50/H63
Reducție SK50 / SK Suport de bază SK / Reducție SK 50/30	354772 50/30
Dispozitiv de măsurare a centrului de rotație	354785
Reducție SK50 / HSK Suport de bază SK / Reducție HSK 50/H40	354776 50/H40
Set de etichete de adresă, albe Lățimea etichetei×lungimea etichetei 36X89 mm	085565 36X89
Reducție SK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/V50	354774 50/V50
Reducție SK50 / SK Suport de bază SK / Reducție SK 50/40	354772 50/40
Imprimantă LabelWriter pentru etichete Tip LW450	085505 LW450
Reducție SK50 / VDI Suport de bază SK / Reducție VDI 50/V40	354774 50/V40
Dulap integrat în bază pentru VG1 Cod 354760	354765
Substanță de curățare pentru ecran TFT, Flatscreen Cleaner	083026
Husă de protecție la praf, 2 componente Tip 1	354789 1