

**Garant****Set de cale plan-paralele, Lungime: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	366702 150
GTIN	4045197799289
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

GARANT – **Execuție de precizie.** Toleranță la ajustare  $\leq 0,004$  mm, toleranță la lățime / înălțime  $\leq 0,007$  mm, planeitate și unghiularitate extrem de exacte. Documentele se depozitează într-un suport special din plastic. Duritate: 60 HRC.

**Perechi rectificat de precizie.****Aplicație:**

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

**Conținut:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Notă:**

Ref. 125 – 200: Increment 1 mm; toate dimensiunile disponibile, în afară de cea de 9 mm.

Pentru suport de piese de schimb, vezi lista de piese de schimb. În ordine crescătoare, increment 1 mm (fără 9 mm), altminteri toate dimensiunile sunt disponibile.

**Descriere tehnică**

Număr de baghete	24 pereche
------------------	------------

Lungime	150 mm
Descrierea formei	paralel
Descrierea formei	neted
Descrierea formei	dreptunghiular
Tip produs	Cale plan-paralele

## Accesorii

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 14X22 mm	366716 14X22
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 12X20 mm	366716 12X20
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 8X16 mm	366716 8X16
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 14X17 mm	366716 14X17
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 8X21 mm	366716 8X21
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 8X26 mm	366716 8X26
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 8X31 mm	366716 8X31
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 10X23 mm	366716 10X23
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 10X33 mm	366716 10X33
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 12X15 mm	366716 12X15
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 12X40 mm	366716 12X40
Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 Lățime x înălțime 10X28 mm	366716 10X28
	366716 14X37

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 14X37 mm

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 14X27 mm

366716 14X27

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 8X36 mm

366716 8X36

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 12X25 mm

366716 12X25

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 10X13 mm

366716 10X13

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 12X35 mm

366716 12X35

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 10X18 mm

366716 10X18

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 14X32 mm

366716 14X32

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 14X42 mm

366716 14X42

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 8X11 mm

366716 8X11

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 12X30 mm

366716 12X30

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150  
Lățime x înălțime 10X38 mm

366716 10X38

Coloană din material plastic pentru cale plan-paralele Tip  
125-200

366701 125-200