


Garant**Set de cale plan-paralele, Lungime: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	366702 200
GTIN	4045197799302
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

GARANT – **Execuție de precizie.** Toleranță la ajustare $\leq 0,004$ mm, toleranță la lățime / înălțime $\leq 0,007$ mm, planeitate și unghiularitate extrem de exacte. Documentele se depozitează într-un suport special din plastic. Duritate: 60 HRC.

Perechi rectificat de precizie.**Aplicație:**

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

Conținut:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Notă:

Ref. 125 – 200: Increment 1 mm; toate dimensiunile disponibile, în afară de cea de 9 mm.

Pentru suport de piese de schimb, vezi lista de piese de schimb. În ordine crescătoare, increment 1 mm (fără 9 mm), altminteri toate dimensiunile sunt disponibile.

Descriere tehnică

Lungime	200 mm
---------	--------

Număr de baghete	24 pereche
Descrierea formei	paralel
Descrierea formei	neted
Descrierea formei	dreptunghiular
Tip produs	Cale plan-paralele

Accesorii

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 14X27 mm	366726 14X27
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 12X40 mm	366726 12X40
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 12X35 mm	366726 12X35
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 8X31 mm	366726 8X31
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 8X11 mm	366726 8X11
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 12X15 mm	366726 12X15
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 10X33 mm	366726 10X33
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 10X38 mm	366726 10X38
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 8X26 mm	366726 8X26
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 10X13 mm	366726 10X13
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 8X16 mm	366726 8X16
Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 10X23 mm	366726 10X23
	366726 8X21

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 8X21 mm

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 14X22 mm

366726 14X22

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 14X32 mm

366726 14X32

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 10X18 mm

366726 10X18

Coloană din material plastic pentru cale plan-paralele Tip 125-200

366701 125-200

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 10X28 mm

366726 10X28

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 12X25 mm

366726 12X25

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 8X36 mm

366726 8X36

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 14X42 mm

366726 14X42

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 14X37 mm

366726 14X37

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 12X20 mm

366726 12X20

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 14X17 mm

366726 14X17

Set de cale plan-paralele pentru366702 Ref. 200 Lățime x înălțime 12X30 mm

366726 12X30