

DYMO**Mașină de etichetat, Tip: XTL500****Date comandă**

Numărul de comandă	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Clasa articolului	08U

Descriere**Execuție:**

Aparate **robuste, mobile** pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul **acumulatorilor reîncărcabile Li-Ion**, încărcător la rețea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid. **Operare intuitivă, rapidă, prin ecranul tactil**, previzualizarea realistă a etichetelor, **numeroase șabloane pentru etichete**, imagini și simboluri pentru formate perfecte, acoperire cu plastic rezistent la șocuri.

Imprimantă industrială robustă pentru etichete, pentru etichetarea simplă a cablurilor, a panourilor de comandă, rafturilor etc. **Taste de introducere rapidă** pentru simboluri din electrotehnică, utilizate frecvent.

Aplicație:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafețele netede și degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb și instrucțiuni de utilizare. Mașină de etichetat DYMO XTL™ 500, cutie, adaptor de încărcare, cablu USB, acumulator Li-Ion, 1 × cartuș universal din vinil 54 mm × 7 m, 1 × etichetă laminată pentru cabluri 38 mm × 39 mm, negru pe alb, 150 de etichete, manual, card de descărcare a software-ului.

Notă:

- **Se pot seta diferite versiuni de limbi.**

- Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.

Descriere tehnică

Tip	XTL
Număr de fonturi	15
Model tăietor de bandă	automat
Culoarea scrisului	negru
Număr de rânduri de text	1 - 27
Număr de caractere vizibile pe ecran	48
Lungime	269 mm
Număr de caractere / simboluri disponibile	150
Layout tastatură	QWERTZ
Înălțimea maximă a scrisului	50 mm
Bandă pentru imprimantă recomandată	XTL
Număr mărimi de scriere	15
Adaptor pentru rețea	inclusiv
Lățimi posibile ale benzii de scris	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Lățime	160 mm
Număr lățimi de scriere	2
Particularitate	Registru de etichete
Greutate cu acumulator	1996 g
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Înălțime	121 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	Dymo XTL 500
Tip produs	Mașină de etichetat

Accesorii

Bandă pentru imprimantă 12 mm x 7 m vinil Tip W

085562 W