



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu mandrine interschimbabile, Tip: GSR1235FCF



Date comandă

Numărul de comandă	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Bosch Mașini de găurit cu acumulator

- **Mașini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și pentru afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare a momentului de rotație în mai multe trepte pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Softgrip.**

Lucrări precise chiar și în locurile greu accesibile, datorită dimensiunii compacte, **cu suport pentru biți** sau **cap detașabil excentric sau unghiular interschimbabil**. Lucrări flexibile datorită sistemului de schimbare cu patru capete **FlexiClick** diferite. Manevrare comodă: Pentru reglarea celor 16 poziții diferite, capetele rămân pe aparat.

Livrare:

Inclusiv încărcător, cap excentric, mandrină, cap detașabil unghiular, suport de biți și L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	0 - 10 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 460 min ⁻¹
Interval de turație treapta 2	0 - 1300 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GSR 12V-35 FC
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Moment maxim de rotație moale	20 Nm
Număr de acumuloare incluse	2
Vibrație maximă conform EN	<1,9 m/s ²
Utilizare tipică	Strong
Model constructiv motor	Motor cu 2 poli
Capacitate acumulator	3 Ah
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Moment maxim de rotație dur	35 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	32 mm
Greutate	0,8 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Cu mandrină de găurit interschimbabilă, 12V.
USP2	cu 2 acumulatori, în L-Boxx

Accesorii

073855 B12

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B12 V
