

**Cască de protecție BOP ENERGY 3000, Culoarea: WHITE****Date comandă**

Numărul de comandă	097807 WHITE
GTIN	4017765057374
Clasa articolului	09K

**Descriere****Execuție:**

**Cască Duroplast de înaltă calitate**, din poliester cu fibră de sticlă pentru utilizarea la lucrări sub tensiune sau în apropierea de piese aflate sub tensiune **până la AC 1.000 V** (sau DC 1.500 V). Casca își păstrează forma și la temperaturi ridicate și protejează împotriva arcurilor electrice. Protecție împotriva stropilor de metal lichid (MM) și a deformării laterale (LD). Rezistent la frig până la  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  și la căldură până la  $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

- **Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălțime**
- **Fără suport**
- **Bandă de protecție pentru sudură, din piele naturală**
- **Formă dreaptă**
- **Cu cheie rotativă**

**Aplicație:**

Furnizori de energie, companii de electricitate, companii feroviare, întreprinderi cu operațiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, lucrări efectuate de electricieni.

**Standard:**

DIN EN 397; DIN EN 50365

**Specificație:**

Protecție împotriva stropilor de metal lichid (MM) și a deformării laterale (LD). Rezistent la frig până la  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ , rezistent la căldură până la  $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Adaptat pentru:**

Vizieră pentru arc electric Cod 097836 cu adaptor multifuncțional MFA Cod 097831.

Proprietate cască: Protecție împotriva stropilor de metal lichid

Materialul căștii tip scoică: UP-GF poliester cu fibră de sticlă

Acoperire optică: Cu rezistență la substanțe chimice

Reglare pe lățime: Închidere rotativă

Referință: 53 - 61 cm

Greutate: 475 g

## Descriere tehnică

Greutate	475 g
Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Referință	53 - 61 cm
Proprietate cască	Izolație electrică
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la -30°C
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la 150°C
Proprietate cască	Protecție împotriva deformării laterale
Proprietate cască	Protecție împotriva stropilor de metal lichid
Materialul căștii tip scoică	UP-GF poliester cu fibră de sticlă
Standard	DIN EN 50365
Standard	DIN EN 397
Tip produs	Cască de protecție

## Accesorii

Bandă pentru transpirație Tip L	097822 L
Curea pentru bărbie Element de suspendare 4P	097823 4P
Bandă pentru transpirație Tip SL	097822 SL
Vizieră transparentă ArcShield Material pentru lentile PC	097836 PC
Vizieră transparentă cu bandă de cauciuc Energy Visor	097835
Bandă pentru transpirație Tip HT	097822 HT