



Ghete pentru sudori, antracit VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, Mărimi UE: 38



Date comandă

Numărul de comandă	092812 38
GTIN	4044348460511
Clasa articolului	09C

Descriere

Execuție:

Încălțăminte de protecție din piele netedă și moale, cu talpă lată și **rezistență mare la căldură** până la cca 220 °C.

- **Limbă închisă.**
- **Branț confortabil ERGO-COOL cu structură de aerisire pentru confort climatic optim.**
- **Pingea Perbunan VX.**
- **Rezistență foarte mare la uzură și antialunecare.**
- **Rezistență mare la tăiere și la solicitare mecanică.**

Ghete pentru turnători și sudori VX 7380 Perbunan pentru condiții extreme. Sistem de jgheaburi pentru scurgerea lichidelor fierbinți.

- **Limbă închisă.**
- **Talpă exterioară Perbunan VX ESD, antracit.**
- **Amortizare în zona călcâielor SECURA VARIO®.**
- **Talpă interioară din piele naturală.**
- **Branțuri cu inserție confortabilă ERGO-COOL®.**
- **Protecție împotriva descărcării electrostatice (ESD).**

Standard:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Notă:

Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46, se pot comanda la mărimea UE 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Clasa de protecție: S2

Material bombeu de protecție: Aluminiu

Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200 °C °C

Standard: Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191

Descriere tehnică

Material căptușeală interioară	Piele naturală
Material talpă	Perbunan VX
Material de suprafață	Piele fină
Culoarea	negru
Standard	Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Calități antiderapante	da
Clasa de protecție	S2
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii)	Peste 200 °C °C
Mărimea încălțărilor UE	38
rezistent la tăieturi	da
Material bombeu de protecție	Aluminiu
Serie	VX 7000
Caracteristici	Amortizare Vario®
Sex	Bărbați
Izolație electrică	EGB/ESD
Tip produs	Cizme de protecție