

**Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 26 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	634318 12
GTIN	4062406230777
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12 pentru bujii și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M12.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Biți pentru chei tubulare hexagonale, resp. hexagonale: 12 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Biți pentru chei tubulare pentru bujii: 2 buc. similar Cod 637329 Ref.16; 20,8

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 7 buc. Cod 637620 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635720

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635420 Ref. 75; 240

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 636220

Clichet: 1 buc. Cod 635090

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Descriere tehnică**

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-10 mm
---	---------

Număr de piese	26
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-19 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	357 mm
Lățime	174 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635090 3/8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637620 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm	637620 10
Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea cheii 20,8 mm	637329 20,8
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3	630323 3
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635720 200
Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637329 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 7 mm	637620 7
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm	637620 5
Suport de spumă dură pentru set 634318	630324 634318
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 3 mm	637620 3
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635420 75
Articulație cardanică, 3/8 inch Tip 3/8	636220 3/8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637620 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637620 6