

Garant**Portsculă pentru bare, Ø max. al piesei: 65mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319711 65
GTIN	4062406239169
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- **Nou concept de portsculă pentru tras bare permite prinderea atât lateral, cât și frontal.**
- **Permite utilizarea automată la funcționarea mașinii sau în execuția programului cu acționare hidraulică a elementului de prindere, prin presiunea lichidului de răcire (3 – 50 bar).**
- **Componente de înaltă calitate: corp de bază din aluminiu eloxat, componente cu uzură din oțel călit și rectificat sau prelucrat dur.**
- **Sistem mecanic unic cu ghidaj dublu cu bile sau principiul celor două pistoane pentru rezistență maximă la uzură și pentru manevrarea pieselor de greutate mari (tracțiune 26 kg, cursă 16 kg).**

Avantaj:

- **Fără urme de zgârieturi pe componente (nici la mânerle pieselor finite).**
- **Prindere laterală – elementul de prindere poate fi mișcat extrem de aproape de universalul pentru strung.**
- **Deplasează greutatea mai mari.**
- **Extrem de flexibil – Folosind diverse adaptoare cu înfiletare, elementul de prindere poate fi folosit deopotrivă pentru cap revolver VDI și BMT. Interfață de bacuri 1/16 inch × 90°, astfel pot fi folosite și bacurile detașabile standard. (BMT doar cu suporturi pentru alezat)**
- **Presiunea și prin urmare forța de fixare este parțial reglabilă (75 – 100 %).**

· Întreținere extrem de sumară.**Aplicație:**

Ajustarea strângerii barei în mașină, prin altele pentru mașinile fără alimentator de bare. Este posibilă preluare automată a componentelor finisate și transmiterea lor de la arborele principal la contraarbore. Domeniu de strângere (cu bacuri Cod 319718) 8 – 65 mm.

Accesorii opționale:

Adaptor Cod 319713; 319714; 319716 și bacuri detașabile Cod 319718.

Notă:

Pentru instrucțiuni referitoare la programe, vezi manualul de utilizare.

Descriere tehnică

Lungime	90 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	85,6 mm
Tip produs	Portsculă pentru bare

Accesorii

Bacuri detașabile de portsculă pentru tras bare Gama de prindere ALU mm	319718 ALU
Bacuri detașabile de portsculă pentru tras bare Gama de prindere 20-45 mm	319718 20-45
Adaptor VDI pentru suportul pentru bare Tip 40	319714 40
Adaptor VDI pentru portscula pentru tras bare Tip 40-A	319716 40-A
Adaptor VDI pentru portscula pentru tras bare Tip 30-A	319716 30-A
Adaptor portsculă pentru tras bare Ø coadă D1 32 mm	319713 32
Bacuri detașabile de portsculă pentru tras bare Gama de prindere 8-20 mm	319718 8-20
Adaptor VDI pentru suportul pentru bare Tip 30	319714 30
Bacuri detașabile de portsculă pentru tras bare Gama de prindere 45-65 mm	319718 45-65