

Garant**Corp de polizat cu pâslă Ø cozii 3 mm, Tip: KE1012****Date comandă**

Numărul de comandă 552100 KE1012

GTIN 4045197803887

Clasa articolului 51E

Descriere**Execuție:**

Corpuri de polizat cu pâslă, durabile, cu **pâslă de duritate medie, cu formă deosebit de stabilă.**

Aplicație:

Pentru polizarea prealabilă și fină a suprafețelor șlefuite în prealabil, cu cerințe ridicate privind formele geometrice.

Notă:

Corpurile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinație **cu pastele de șlefuit și de lustruit** precum Cod 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 – 10 m/s.

Grad de duritate: mediu

Ø cap: 10 mm

Lungimea capului: 12 mm

Ø cozii: 3 mm

Descriere tehnică

Ø cap 10 mm

Ø cozii	3 mm
Lungimea capului	12 mm
Grad de duritate	mediu
Viteză periferică recomandată	5 - 10 m/s
Tip produs	Piatră de lustruire

Accesorii

Pastă de șlefuit diamantată 10 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 7 μm	552340 7
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 150	552250 150
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea DARKPINK	555740 DARKPINK
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 280	552250 280
Pastă de șlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 1 μm	552330 1
Pastă de șlefuit diamantată 10 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 3 μm	552340 3
Pastă de șlefuit diamantată 10 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 10 μm	552340 10
Pastă de șlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 10 μm	552330 10
Pastă de șlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 7 μm	552330 7
Pastă de șlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 30 μm	552330 30
Pastă de șlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 0,5 μm	552330 0,5

Pastă de șlefuit diamantată 10 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 15 μm

552340 15

Pastă de șlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 15 μm

552330 15

Pastă de șlefuit diamantată 10 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 1 μm

552340 1

Pastă de șlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool și în apă monocristalin Granulație pastă de șlefuit diamantată 3 μm

552330 3